




Envägsavkännande givare sändare

OSS-000A



Produktegenskaper		
Typ av ljus		infrarött ljus
Hölje		rektangulär
Applikation		
Funktionsprincip		Envägsavkännande givare
Elektriska data		
Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	20...250 AC/DC
Strömförbrukning	[mA]	18
Skyddsklass		II
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	880
Utgångar		
Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	25
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	100
Kortslutningsskyddad		nej
Överlastskydd		nej
Område		
Sändare / mottagare		sändare
Räckvidd	[m]	< 20
Inställbart område		nej



Envägsavkännande givare sändare

OSS-000A

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 65
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		1036
Mekaniska data		
Vikt	[g]	265
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	80 x 28 x 95
Material		PPO modifierad
Material lins		Glas
Linsjustering		sidomonterad optik
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		Vinkelfäste: 1, E20210
		skruvmejsel
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
klämmor: ...1,5 mm²; Kabelförskruvning: M20 X 1,5		
Anslutning		

