


Envägsavkännande givare sändare

OSS-00KG



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Strömförbrukning [mA]	20; ((24 V))
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 20
Inställbart område	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	1801



Envägsavkännande givare sändare

OSS-00KG

Mekaniska data		
Vikt	[g]	264
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	80 x 28 x 95
Material		PPO modifierad
Material lins		Glas
Linsjustering		sidomonterad optik
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar	Vinkelfäste: 1, E20210	
	skruvmejsel	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
klämmor: ...1,5 mm²; Kabelförskruvning: M20 X 1,5		
Anslutning		

