


Envägsavkännande givare mottagare

OTE-FPKG/24V/6M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



- 1 Potentiometer
Mottagardiod i undre del av optik

Produktgenskaper

Hölje rektangulär

Applikation

Funktionsprincip Envägsavkännande givare

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	18...36 DC
Strömförbrukning [mA]	30; ((24 V))
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område



Sändare / mottagare	mottagare
Räckvidd [m]	< 10
Inställbart område	ja



Envägsavkännande givare mottagare

OTE-FPKG/24V/6M

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-10...50
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	75 x 19 x 30
Material		PBT
Material lins		PMMA
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Anslutning		



BN = Ledarfärger :
 BU = brun
 BK = blå
 svart