


Envägsavkännande givare sändare

OTS-00KG/24V/6M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OT5008

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Potentiometer
en sändardiod i övre och undre lins

Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	18...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	20; ((24 V))
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	880

Utgångar

Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område


Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 10
Inställbart område	nej



Envägsavkännande givare sändare

OTS-00KG/24V/6M

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-10...50
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	75 x 19 x 30
Material		PBT
Material lins		PMMA
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Anslutning		



BN = Ledarfärger :
BU = brun
 blå