



Envägsavkännande givare sändare

OUS-00KG/6M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OU5045

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



en sändardiod i övre och undre lins



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...55 DC
Strömförbrukning	[mA]	20; ((24 V))
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	880

Utgångar

Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 6
Inställbart område	nej
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	734
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd

Driftförhållanden


Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67



Envägsavkännande givare sändare

OUS-00KG/6M

Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	1801	
Mekaniska data		
Vikt [g]	0,258	
Hölje	rektangulär	
Mått [mm]	28 x 16 x 51	
Material	PPO modifierad	
Material lins	Glas	
Linsjustering	sidomonterad optik	
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar	Vinkelfäste: 1, E20211	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²		
Anslutning		



BN = Ledarfärger :
 BU = brun
 BK = blå
 svart