


## Förstärkare för fiberoptik

OUF-DNKG/US-100-DNO

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Produkttegenskaper

|             |                |
|-------------|----------------|
| Typ av ljus | infrarött ljus |
| Hölje       | rektangulär    |

## Elektriska data

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Anslutningsspänning [V] | 10...50 DC     |
| Strömförbrukning [mA]   | 35; ((24 V))   |
| Polaritetsskyddad       | ja             |
| Typ av ljus             | infrarött ljus |
| Våglängd [nm]           | 880            |

## Utgångar

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Elektriskt utförande                                   | NPN           |
| Utgångsfunktion                                        | mörkerkopplad |
| Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]          | 2,5           |
| Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250           |
| Kopplingsfrekvens DC [Hz]                              | 100           |
| Kortslutningsskyddad                                   | ja            |
| Typ av kortslutningsskydd                              | pulserande    |
| Överlastskydd                                          | ja            |

## Område

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Räckvidd [m]       | 0...0,12; (Envägsavkännande givare) |
| Räckvidd [mm]      | 0...40; (Direktavkännande fotocell) |
| Inställbart område | ja                                  |

## Driftförhållanden

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
| Kapslingsklass            | IP 65    |

## Godkännanden / tester

|     |              |         |
|-----|--------------|---------|
| EMC | EN 60947-5-2 |         |
|     | EN 55011     | Klass B |

## Förstärkare för fiberoptik

OUF-DNKG/US-100-DNO

## Mekaniska data

|               |                |
|---------------|----------------|
| Hölje         | rektangulär    |
| Mått [mm]     | 28 x 16 x 56   |
| Material      | PPO modifierad |
| Material lins | Glas           |

## Displayer / manöverelement

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| Display | Utgångsstatus | 1 x LED, gul |
|---------|---------------|--------------|

## Tillbehör

|                |             |
|----------------|-------------|
| Ingående delar | Vinkelfäste |
|                | skruvmejsel |

## Anmärkning

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Anmärkning  | mörkerkopplad motsvarar slutande funktion för envägsavkännande fiberoptik |
|             | motsvarar brytande funktion för direktavkännande fiberoptik               |
| Förpackning | 1 antal                                                                   |

## Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



## Anslutning

