



## Reflexavkännande fotocell

OUP-HNKG/6M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



mottagardiod i övre del av optik  
sändardiod i undre del av optik



## Produktegenskaper

|             |             |
|-------------|-------------|
| Typ av ljus | rött ljus   |
| Hölje       | rektangulär |

## Applikation

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Speciella egenskaper | polarisationsfilter       |
| Funktionsprincip     | Reflexavkännande fotocell |

## Elektriska data

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Anslutningsspänning [V] | 10...55 DC |
| Strömförbrukning [mA]   | < 30       |
| Skyddsklass             | II         |
| Polaritetsskyddad       | ja         |
| Typ av ljus             | rött ljus  |
| Våglängd [nm]           | 660        |

## Utgångar

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Elektriskt utförande                                   | NPN         |
| Utgångsfunktion                                        | ljuskopplad |
| Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]          | 2,5         |
| Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250         |
| Kopplingsfrekvens DC [Hz]                              | 160         |
| Kortslutningsskyddad                                   | ja          |
| Typ av kortslutningsskydd                              | pulserande  |
| Överlastskydd                                          | ja          |

## Område



|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Räckvidd [m]        | < 1,5; (Prismareflektor Ø 80 E20005) |
| Inställbart område  | ja                                   |
| Polarisationsfilter | ja                                   |



## Reflexavkännande fotocell

OUP-HNKG/6M

| Driftförhållanden                    |               |                |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| Omgivningstemperatur                 | [°C]          | -25...60       |
| Kapslingsklass                       |               | IP 67          |
| Godkännanden / tester                |               |                |
| EMC                                  | EN 60947-5-2  |                |
|                                      | EN 55011      | Klass B        |
| Mekaniska data                       |               |                |
| Hölje                                |               | rektangulär    |
| Mått                                 | [mm]          | 28 x 16 x 51   |
| Material                             |               | PPO modifierad |
| Material lins                        |               | Glas           |
| Displayer / manöverelement           |               |                |
| Display                              | Utgångsstatus | 1 x LED, gul   |
| Tillbehör                            |               |                |
| Ingående delar                       |               | Vinkelfäste    |
| Anmärkning                           |               |                |
| Förpackning                          |               | 1 antal        |
| Elektrisk anslutning                 |               |                |
| kabel: 6 m; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> |               |                |
| Anslutning                           |               |                |



BK =           Ledarfärger :  
 BN =           svart  
 BU =           brun  
                   blå