


Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

**Elektriska data**

Anslutningsspänning	[V]	10...55 DC
Strömförbrukning	[mA]	40; (24 V)

Utgångar

Totalt antal utgångar	1
Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	100

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...70
Kapslingsklass		IP 40
Kapslingsklass anslutningsklämmor		IP 20

Mekaniska data

Vikt	[g]	135,5
Kapsling		Hölje för montering på DIN-skena
Material		PBT

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, röd
	Inställningshjälp	1 x LED, gul

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------




Diagnostikelektronik för fotoceller

OV-110/10-55VDC

Elektrisk anslutning

klämmor: 12 x ...2,5 mm²

Anslutning



1	spärrsignal
2	sändare
3	mottagare
4	Utgångsfunktion
OUT	Transistorutgångar