


Envägsavkännande givare sändare

OWS-00KG/AS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OJ5008

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



sändardiod i undre del av optik

Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	15; ((36 V))
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	660

Utgångar

Överlastskydd	ja
---------------	----

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 4
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	320
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 65



Envägsavkännande givare sändare

OWS-OOKG/AS

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Hölje		rektangulär
Mått [mm]		36 x 60 x 10
Material		ABS glasfiberförstärkt
Material lins		PMMA

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
---------	-------	---------------

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M8; kodning: A



Anslutning

