


Infraröd temperatursensor

OWF-5000-ANKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OW5001

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Hölje

cylindrisk

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Strömförbrukning [mA]	< 20
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	400
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	300
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

OW5002



Infraröd temperatursensor

OWF-5000-ANKG

Område		
Hysteres för avkänningsavstånd	[%]	1...15
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60
Kapslingsklass		IP 65
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Hölje		cylindrisk
Mått	[mm]	Ø 58 / L = 129
Material		kapsling: Mässing belagd med vitbrons
Material lins		Glas
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		Aluminiumspiralmantlad fiberoptik
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
Anslutning: 1 x 7/8"		