

Tryckvakt med keramisk mätcell


PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: PP2001

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

stödjer EPS och IO-Link communication



- 1 7-segments LED-display
- 2 Programmeringsknapp
- 3 Anslutning för spänningsförsörjning och utgångssignal
- 4 Anslutning för EPS-givare
- 5 Monteringsmutter



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Applikation

för industriell montering

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10,8...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 60
Min. isolationsmotstånd	[MΩ]	100; (500 V DC)
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Tillslagsfördröjning	[s]	1,5

Utgångar

Utgångssignal		kopplingssignal
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2



Tryckvakt med keramisk mätcell

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Permanent belastningsström i [mA] kopplingsutgången DC	250
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Reaktionstider

Max. mät/displaycykel [ms]	200
----------------------------	-----

Mjukvara / programmering

Parametreringsmöjligheter	beroende på den anslutna givaren
---------------------------	----------------------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Lagringstemperatur [°C]	-40...100
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
Stöttålighet	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationstålighet	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Mekaniska data

Vikt [g]	0,378
Mått [mm]	100 x 34 x 48
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); EPDM/X; CO-PC; PBT; FKM

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	LED, röd
	Funktionsdisplay	7-segments LED-display
	Mätvärden	7-segments LED-display

Tillbehör

Ingående delar	Förlängnings-/anslutningskablar: 0,8 m, för parameterinställning i offline läge
----------------	---

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------




Tryckvakt med keramisk mätcell

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Elektrisk anslutning

Anslutning



Anslutning: 1 x M12; Kontakter: guldpläterad