


QHA300



Hårdvara för användning av moneo i en produktionsmiljö

moneo appliance QHA300

licens för användning av moneo produkter måste beställas separat



- 1 Status-LED
- 2 på/av-knapp
- 3 USB 3.2 x 3
- 4 USB 2.0 x 1
- 5 Ethernetinterface A
- 6 Ethernetinterface B
- 7 Ethernetinterface C
- 8 DisplayPort interface x 2
- 9 Spänningsmatning
- 10 Jordning

Applikation	
Applikation	IT-hårdvara för användning av moneo moneo mjukvara förinstallerad säkerställd säker IT-drift av moneo-programvaran tillhandahållande av minneskapacitet och processorkraft Enkel set-up utan speciell IT-kunskap optimerad för DataScience-program med moneo
Innehållsbeskrivning	inklusive apparathanteringssystem (AMS) för konfiguration och underhåll
Kompatibilitet	kan användas oberoende av IT-infrasstruktur kan när som helst integreras i en IT-nätverksstruktur
Konnektivitet	interface för givare och IT-nätverk
Underhåll och support	integrerad uppdatering , back-up och supportfunktioner via Appliance Management System



Hårdvara för användning av moneo i en produktionsmiljö

moneo appliance QHA300

Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Effektförbrukning	[W]	21; (maximal: 47)
Utgångar		
Antal videoutgångar		2; (DisplayPort)
Mjukvara / programmering		
Licens inkluderad		appliance management system (AMS)
Hänvisning till licens		hårdvarubunden; licens för användning av moneo produkter måste beställas separat
Operativsystem		Debian Linux 11
AMS		
Språk		tyska; engelska; Franska; Italienska; Spanska; Portugisiska; Kinesiska; Japanska; Koreanska
AMS-konsol		
Språk		engelska
Systemkrav		
Web browser		Google Chrome; Mozilla Firefox; (stödda versioner: se noteringar i senaste utgåvan)
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface		Ethernet; RS232; USB
Antal Ethernet Interfaces		3; (Gbit)
Antal RS232 Interfaces		4; (RS232/RS422/RS485)
Antal USB Interfaces		4; (3 x USB 3.2 Gen1; 1 x USB 2.0 Type A)
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...70
Lagringstemperatur	[°C]	-20...60
Max. relativ luftfuktighet	[%]	95; (40 °C ej kondenserande)
Kapslingsklass		IP 40
Godkännanden / tester		
Stöttålighet	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Vibrationstålighet	IEC 60068-2-64	4 Grms / 5...500 Hz
Mekaniska data		
Vikt	[g]	2185,1
Mått	[mm]	45 x 140 x 200
Hårdvara		
Processor		Intel Core i5-1145G7E quad-core
TPM chip		V 2.0
BIOS		AMI UEFI (256 Mbit)
Arbetsminne		16 GB
Masslagring		1 TB SSD
Anmärkning		
Instruktion		licens för användning av moneo produkter måste beställas separat
Förpackning		1 antal