




Lokal SmartLimitWatcher licens för AI-baserad
tillståndsövervakning av flera processvärden

moneo DataScience Starter LIC

moneo|DataScience Toolbox



Applikation	
Applikation	utökad licens för moneo för AI-baserad dynamisk tillståndskontroll av enkla och komplexa industriella installationer, maskiner, komponenter och tillverkningsprocesser
Konfiguration	dynamiska varningströsklar och larmtrösklar ställs in automatiskt och kan anpassas hälsoindikatorer kan aktiveras för att identifiera okända maskintillstånd tillhandahållande av filtermetoder för att skilja obetydliga meddelanden från faktiska statusändringar
Kompatibilitet	kompatibel med alla data som finns tillgängliga i moneo
Datahantering	automatisk ersättning av saknade värden möjlighet att konfigurera anpassade omvandlingsregler
Övervakning	tidsupplösningen för det tidsintervall som ska övervakas kan ställas in permanent övervakning av målvariabler genom att beräkna dynamiska förväntade intervall automatgenererad "ticket creation" när dynamiska gränsvärdet uppnåtts



Lokal SmartLimitWatcher licens för AI-baserad
tillståndsovervakning av flera processvärden

moneo DataScience Starter LIC	
Användarinterface	5-stegsguide för enkel kodning av dynamiska varningströsklar och larmtrösklar utan kod live display för givarvärden, dynamisk varning och larmgränser
Mjukvara / programmering	
Språk	tyska; engelska; Franska; Italienska; Spanska; Portugisiska; Kinesiska; Japanska; Koreanska; Polska
Databärare	download
Typ av licens	en licens
Licensklass	lokal fullständig version
Systemkrav	
Min. CPU-cykel	2,3 GHz
Min. antal CPU-kärnor	4
Min. RAM	8
Min. grafisk upplösning	1920 x 1080
Önskat enhetsinterface	USB; LAN Adapter - RJ45
Nätverkskort	Ethernet 1 Gbit
Nätverksprotokoll	Ethernet TCP/IP
Operativsystem	Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2
Web browser	Google Chrome; Mozilla Firefox; (stödda versioner: se noteringar i senaste utgåvan)
Dessutom krävs mjukvara	moneo software download: QM9102 eller QM9112