



Licens för användning av moneo in virtualiserade miljöer

moneo vAppliance License



Applikation	
Applikation	Virtual appliance for operating the moneo software in an existing IT infrastructure
	moneo mjukvara förinstallerad
	incl. management system för apparatunderhåll
Konfiguration	Integrering av .OVF fil i en virtualiseringsmiljö och påföljande konfigurerings i AMS (appliance management system)
Kompatibilitet	VMware vSphere 7.0 eller mer aktuell version
	Microsoft Hyper-V 2019 eller nyare version
Konnektivitet	interface för givare och IT-nätverk
Underhåll och support	inkl. underhåll och support till slutet på nästföljande år
Mjukvara / programmering	
Språk	engelska
Databärare	download

**Licens för användning av moneo in virtualiserade miljöer**

moneo vAppliance License

Typ av licens	en licens
Licensklass	fullversion

Systemkrav	
Min. CPU-cykel	1,8 GHz
Min. antal CPU-kärnor	4
Min. RAM	8 GB
Min. grafisk upplösning	1920 x 1080
Nätverkskort	2 x Ethernet 1 Gbit
Nätverksprotokoll	Ethernet TCP/IP
Operativsystem	VMware vSphere 7.0; Microsoft Hyper-V 2019; (eller mer aktuell version)
Web browser	Google Chrome; Mozilla Firefox; (stödda versioner: se noteringar i senaste utgåvan)
Anmärkning	
Anmärkning	licens för användning av moneo produkter måste beställas separat