


Flödesvakt

SID10ABBFPKG/US-100-IPF

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



- 1 Invändig gänga M18 x 1,5
2 programmeringsknappar



Produktgenskaper

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 2
Processanslutning	M18 x 1,5 Invändig gänga

Applikation

Media	flytande medier; Gaser
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	30

Flytande medier

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Gaser

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	20...36 DC; (till SELV/PELV)
Strömförbrukning [mA]	< 90
Polaritetsskyddad	ja
Tillslagsfördröjning [s]	15; (optisk indikering)

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 2
-----------------------	----------------------------

Utgångar

Totalt antal utgångar	2
Utgångssignal	kopplingssignal



Flödesvakt

SID10ABBFPKG/US-100-IPF

Elektriskt utförande	PNP
Antal kopplingsutgångar	2
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier	
Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60
Gaser	
Inställningsområde [cm/s]	200...3000
Största känslighet [cm/s]	200...800

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	300
----------------------------	-----

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	1...10
Flytande medier	
Reaktionstid [s]	1...10
Gaser	
Reaktionstid [s]	1...10

Mjukvara / programmering

Justering av kopplingspunkt	tryckknappar
-----------------------------	--------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

Stöttålighet	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

Mekaniska data

Mått [mm]	M18 x 1,5
Gångbeteckning	M18 x 1,5
Material	PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Processanslutning	M18 x 1,5 Invändig gänga

Displayer / manöverelement

Display	Funktion	10 x LED, 3-färgad
---------	----------	--------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Flödesvakt

SID10ABBFPKG/US-100-IPF

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

