


Flödesvakt

SID10ABBFKOW/LS-100-IRF

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



- 1 Invändig gänga M18 x 1,5
2 programmeringsknappar



Produktegenskaper

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
Processanslutning	M18 x 1,5 Invändig gänga

Applikation

Media	flytande medier; Gaser
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	30

Flytande medier

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Gaser

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriska data

Anslutningsspänning tolerans [%]	-5...10
Anslutningsspänning [V]	85...265 AC
Nominell spänning AC [V]	< 240
Skyddsklass	II
Polaritetssäker	nej
Tillslagsfördröjning [s]	15; (optisk indikering)

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
-----------------------	----------------------------



Flödesvakt

SID10ABBFKOW/LS-100-IRF

Utgångar		
Totalt antal utgångar		1
Utgångssignal		kopplingssignal
Elektriskt utförande		relä
Antal kopplingsutgångar		1
Utgångsfunktion		slutande / brytande; (parametriserbar)
Kontaktbelastning		3 A (250 V AC / 30 V DC); (antalet kopplingscykler: 20 miljoner mekaniska; kopplingscykler vid 3 A last: 100000 elektrisk; typ av switch-off: slutande)
Kortslutningssäker		nej
Överlastskydd		nej
Mät-/ Inställningsområde		
Flytande medier		
Inställningsområde	[cm/s]	3...300
Största känslighet	[cm/s]	3...60
Gaser		
Inställningsområde	[cm/s]	200...3000
Största känslighet	[cm/s]	200...800
Noggrannhet / Avvikelse		
Temperaturgradient	[K/min]	300
Reaktionstider		
Reaktionstid	[s]	1...10
Flytande medier		
Reaktionstid	[s]	1...10
Gaser		
Reaktionstid	[s]	1...10
Mjukvara / programmering		
Justering av kopplingspunkt		tryckknappar
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
Stöttålighet	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mekaniska data		
Vikt	[g]	0,276
Mått	[mm]	M18 x 1,5
Gängbeteckning		M18 x 1,5
Material		PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1,4404 / SS2348); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Processanslutning		M18 x 1,5 Invändig gänga
Displayer / manöverelement		
Display	Funktion	10 x LED, 3-färgad



Flödesvakt

SID10ABBFKOW/LS-100-IRF


Elektrisk anslutning	
Erforderligt skydd	miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 5 A; snabb
Anmärkning	
Anmärkning	rekommendation kontrollera den säkra funktionen efter kortslutning
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x 1/2"; kodning: C



Anslutning

Hänvisning miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1 ≤ 5 A snabb