


Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



- 1 Invändig gänga M18 x 1,5
2 programmeringsknappar



Produkttegenskaper

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
Processanslutning	M18 x 1,5 Invändig gänga

Applikation

Media	flytande medier; Gaser; aggressiva medier
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	300

Flytande medier

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Gaser

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	20...36 DC; (till SELV/PELV)
Strömförbrukning [mA]	< 80
Polaritetsskyddad	ja
Tillslagsfördröjning [s]	15; (optisk indikering)

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
-----------------------	----------------------------

Utgångar

Totalt antal utgångar	1
Utgångssignal	kopplingssignal



Flödesvakt

SID10ADTFNKG/US-100-INF

Elektriskt utförande	NPN
Antal kopplingsutgångar	1
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	400
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier		
Inställningsområde	[cm/s]	3...300
Största känslighet	[cm/s]	3...60
Gaser		
Inställningsområde	[cm/s]	200...3000
Största känslighet	[cm/s]	200...800

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient	[K/min]	300
--------------------	---------	-----

Reaktionstider

Reaktionstid	[s]	1...2
Flytande medier		
Reaktionstid	[s]	1...2
Gaser		
Reaktionstid	[s]	1...2

Mjukvara / programmering

Justering av kopplingspunkt	tryckknappar
-----------------------------	--------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

Stöttålighet	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

Mekaniska data

Mått	[mm]	M18 x 1,5
Gångbeteckning		M18 x 1,5
Material		PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet		Titan (3.7035); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Processanslutning		M18 x 1,5 Invändig gänga

Displayer / manöverelement

Display	Funktion	10 x LED, 3-färgad
---------	----------	--------------------

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------



Flödesvakt



SID10ADTFNKG/US-100-INF

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning



P = programmeringsledare