


Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktgenskaper

Processanslutning M12 x 1

Applikation

Tryckhållfasthet [bar] 5

Elektriska data

Anslutning till förstärkare ja

Förstärkare Ansluts till förstärkare typ SC0001

Tillslagsfördröjning [s] 60

Mät-/ Inställningsområde

Gaser

Inställningsområde [cm/s] 10...2000

Största känslighet [cm/s] 10...250

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min] 15

Reaktionstider

Reaktionstid [s] < 5

Gaser

Reaktionstid [s] < 5

Driftförhållanden

Kapslingsklass IP 67

Mekaniska data

Mått [mm] M12 x 1

Gängbeteckning M12 x 1

SL0002



Luftflödesvakt

LTM1202B1A

Material	Mässing förnicklad
Material, i kontakt med mediet	aktiv yta: PBT
Processanslutning	M12 x 1

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Anslutning



YE =
GN =
WH =

Ledarfärger :
gul
grön
vit