


Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SL0101

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktgenskaper

Antal in och utgångar	Antal reläutgångar: 1
Processanslutning	Ø 23 mm

Applikation

Tryckhållfasthet [bar]	1
------------------------	---

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	80...250 AC/DC
Polaritetssäker	nej

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal reläutgångar: 1
-----------------------	-----------------------

Utgångar

Utgångssignal	kopplingssignal
Antal reläutgångar	1
Kontaktbelastning	3 A (30 V DC / 250 V AC)
Kopplingsfunktion för flödesövervakning	reläet "till" vid flöde
Kortslutningssäker	nej
Överlastskydd	nej

Mät-/ Inställningsområde

Gaser		
Inställningsområde [cm/s]		100...1000
Största känslighet [cm/s]		100...400



Luftflödesvakt

SLG23CEEAKOA

Noggrannhet / Avvikelse		
Temperaturgradient	[K/min]	5
Reaktionstider		
Reaktionstid	[s]	3...60
Gaser		
Reaktionstid	[s]	3...60
Mjukvara / programmering		
Justering av kopplingspunkt		Potentiometer
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-10...50
Max. relativ luftfuktighet	[%]	90
Kapslingsklass		IP 65
Mekaniska data		
Mått	[mm]	Ø 23
Material		kapsling: PBT; aktiv yta: Titan
Material, i kontakt med mediet		PBT; Titan
Processanslutning		Ø 23 mm
Displayer / manöverelement		
Display	Funktion	1 x LED, röd
	Funktion	1 x LED, grön
Elektrisk anslutning		
Erforderligt skydd		miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 5 A; snabb
Tillbehör		
Ingående delar		Monteringsklämma: 1, E40048
		skruvmejsel
Anmärkning		
Anmärkning		rekommendation kontrollera den säkra funktionen efter kortslutning
Förpackning		1 antal




Luftflödesvakt

SLG23CEEAKOA

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Anslutning



Hänvisning miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1 ≤ 5 A snabb
Ledarfärger :

BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	vit