


SL0301



Luftflödesvakt

SLG23CEEAKOA/PH



Produktegenskaper		
Antal in och utgångar		Antal reläutgångar: 1
Processanslutning		Ø 23 mm
Applikation		
Medietemperatur	[°C]	-10...50
Tryckhållfasthet	[bar]	1
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	80...250 AC / 90...250 DC
Max. effektförbrukning	[VA]	3
Min. isolationsmotstånd	[MΩ]	100; (500 V DC)
Polaritetssäker		nej
Tillslagsfördröjning	[s]	60
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal reläutgångar: 1
Utgångar		
Utgångssignal		kopplingssignal
Antal reläutgångar		1
Kontaktbelastning		3 A (30 V DC / 250 V AC)
Kopplingsfunktion för flödesövervakning		reläet "till" vid flöde
Kortslutningssäker		nej
Överlastskydd		nej
Mät-/ Inställningsområde		
Gaser		
Inställningsområde	[cm/s]	100...1000



Luftflödesvakt

SLG23CEEAKOA/PH

Största känslighet	[cm/s]	100...400
Noggrannhet / Avvikelse		
Temperaturgradient	[K/min]	5
Reaktionstider		
Reaktionstid	[s]	3...60
Gaser		
Reaktionstid	[s]	3...60
Mjukvara / programmering		
Justering av kopplingspunkt	Potentiometer	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-10...50
Lagringstemperatur	[°C]	-25...85
Max. relativ luftfuktighet	[%]	90
Kapslingsklass	IP 65	
Godkännanden / tester		
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	747
Mekaniska data		
Vikt	[g]	209
Mått	[mm]	Ø 23 / L = 142
Material	kapsling: PBT; aktiv yta: Titan	
Material, i kontakt med mediet	PBT; Titan	
Processanslutning	Ø 23 mm	
Displayer / manöverelement		
Display	Funktion	1 x LED, röd
	Funktion	1 x LED, grön
Elektrisk anslutning		
Erforderligt skydd	miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 5 A; snabb	
Tillbehör		
Ingående delar	Monteringsklämma: 1, E40048	
Anmärkning		
Anmärkning	rekommendation kontrollera den säkra funktionen efter kortslutning	
Förpackning	1 antal	

SL0301



Luftflödesvakt

SLG23CEEAKOA/PH

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm²

Anslutning



Hänvisning miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1 ≤ 5 A snabb
Ledarfärger :

BN = brun
BU = blå
BK = svart
WH = vit