


Luftflödesvakt

SLG23XEE40KG/2M/BS



Produkttegenskaper

Antal in och utgångar	Antal analogutgångar: 1
Processanslutning	Ø 23 mm

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift
Medietemperatur [°C]	35...65
Tryckhållfasthet [bar]	1

Elektriska data

Anslutningsspänning tolerans [%]	-10...10
Anslutningsspänning [V]	24 DC
Strömförbrukning [mA]	< 35
Min. isolationsmotstånd [MΩ]	100; (500 V DC)
Tillslagsfördröjning [s]	90

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal analogutgångar: 1
-----------------------	-------------------------

Utgångar

Totalt antal utgångar	1
Utgångssignal	analogsignal
Antal analogutgångar	1
Analog spänningsutgång [V]	0...10

Mät-/ Inställningsområde

Flödesområde [cm/s]	200...2000
Hänvisning till flödesområdet	= 1...10 V

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	1
----------------------------	---

SL5201



Luftflödesvakt

SLG23XEE40KG/2M/BS

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-10...50
Lagringstemperatur	[°C]	-25...85
Max. relativ luftfuktighet	[%]	90
Kapslingsklass		IP 65

Godkännanden / tester

MTTF (Mean Time To Failure) [års]	726
-----------------------------------	-----

Mekaniska data

Vikt	[g]	219
Mått	[mm]	Ø 23 / L = 142
Material		kapsling: PBT; aktiv yta: Titan
Material, i kontakt med mediet		PBT; Titan
Processanslutning		Ø 23 mm

Displayer / manöverelement

Display	drift	LED, grön
---------	-------	-----------

Tillbehör

Ingående delar	Monteringsklämma: 1, E40048
----------------	-----------------------------


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m; 4 x 0,5 mm²

Anslutning: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

