




Utvärderingsenhet för flödesgivare

VS0200/230VAC

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SN0150

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Monteras på DIN-skena



Applikation

Applikation

Flödesövervakning

Elektriska data

Anslutningsspänning tolerans [%]	-10...10
Anslutningsspänning [V]	< 230 AC
Max. effektförbrukning [VA]	3
Tillslagsfördröjning [s]	30
Antal kanaler	1

Utgångar

Elektriskt utförande	relä
Kontaktbelastning	4 A, 250 V AC
Kopplingsfunktion för flödesövervakning	reläet "till" vid flöde

Mjukvara / programmering

Justering av kopplingspunkt	Potentiometer
Val av vätskor / gaser	skjutomkopplare

Driftförhållanden


Omgivningstemperatur [°C]	0...60
Kapslingsklass	IP 40
Kapslingsklass anslutningsklämmor	IP 20



Utvärderingsenhet för flödesgivare

VS0200/230VAC

Mekaniska data		
Hölje	Hölje för montering på DIN-skena	
Mått	[mm]	75 x 55 x 110
Material	plast	
Displayer / manöverelement		
Display	Funktion	11 x LED
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
klämmor: 16 x ...2,5 mm²		
Anslutning		



- 1: Relais Flödesövervakning
Ledarfärger :
- BN = brun
BU = blå
BK = svart
WH = vit
GY = grå