


Utvärderingsenhet för flödesgivare

VS0200/200VAC

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SN0150

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Monteras på DIN-skena



Applikation

Applikation

Flödesövervakning

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 200 AC
Max. effektförbrukning	[VA]	3
Tillslagsfördröjning	[s]	30
Antal kanaler		1

Utgångar

Elektriskt utförande	relä
Kontaktbelastning	4 A, 250 V AC
Kopplingsfunktion för flödesövervakning	reläet "till" vid flöde

Mjukvara / programmering

Justering av kopplingspunkt	Potentiometer
-----------------------------	---------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...60
Kapslingsklass		IP 40
Kapslingsklass anslutningsklämmor		IP 20

Mekaniska data

Hölje	Hölje för montering på DIN-skena
Mått [mm]	75 x 55 x 110



Utvärderingsenhet för flödesgivare

VS0200/200VAC

Material	plast
----------	-------

Displayer / manöverelement

Display	Funktion	11 x LED
---------	----------	----------


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

klämmor: 16 x ...2,5 mm²

Anslutning



1: Relais Flödesövervakning

Ledarfärger :

BN = brun
 BU = blå
 BK = svart
 WH = vit
 GY = grå