


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STM12AAC/US-100-H

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Processanslutning	M12 x 1
-------------------	---------

Applikation

Media	flytande medier; aggressiva medier
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	5

Flytande medier

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0100
-------------------------------------	---------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier

Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	7
----------------------------	---

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	2...20
------------------	--------

Flytande medier

Reaktionstid [s]	2...20
------------------	--------

Driftförhållanden

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M12 x 1
Gångbeteckning	M12 x 1
Material	PTFE
Processanslutning	M12 x 1

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

ST1404



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet


STM12AAC/US-100-H

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Max. kabellängd: 100 m



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	vit