




Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produkttegenskaper

Processanslutning	M12 x 1
-------------------	---------

Applikation

Media	flytande medier
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	30

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning [mA]	< 45
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Tillslagsfördröjning [s]	< 20

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Överlastskydd	ja

Mät-/ Inställningsområde

Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------



Flödesvakt

SCM12ABAASI /US-100

Mjukvara / programmering		
Justering av kopplingspunkt		Potentiometer
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklass		IP 67
AS-i-klassificering		
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	1
AS-i ID-kod	[hex]	1
Mekaniska data		
Mått	[mm]	M12 x 1
Gångbeteckning		M12 x 1
Material		PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Processanslutning		M12 x 1
Displayer / manöverelement		
Display	Funktion	11 x LED
Tillbehör		
Ingående delar		Tätningar: 2 x AMF 30 skruvmejsel
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

