

ST2400




Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STR14AAC

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: ST2404

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Processanslutning G 1/4 utvändig gänga

Applikation

Media flytande medier; aggressiva medier

Medietemperatur [°C] -25...80

Tryckhållfasthet [bar] 5

Flytande medier

Medietemperatur [°C] -25...80

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik VS 0100

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier

Inställningsområde [cm/s] 3...300

Största känslighet [cm/s] 3...60

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min] 7

Reaktionstider

Reaktionstid [s] 2...20

Flytande medier

Reaktionstid [s] 2...20

Driftförhållanden

Kapslingsklass IP 67

Mekaniska data

Hölje gängat utförande

Material PTFE

Processanslutning G 1/4 utvändig gänga

Anmärkning

Förpackning 1 antal

ST2400




Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STR14AAC

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, Silflex-PUR; Max. kabellängd: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	vit