


## Flödesvakt

SCR12ABAFPKG/PH

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SI5000 + E40096

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



## Produktegenskaper

Antal in och utgångar

Antal kopplingsutgångar: 1

Processanslutning

G 1/2 utvändig gänga

## Applikation

Media

flytande medier

Medietemperatur [°C]

-25...80

Tryckhållfasthet [bar]

30

## Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

20...36 DC

Strömförbrukning [mA]

&lt; 45

Polaritetssäker

nej

Tillslagsfördröjning [s]

&lt; 20

## In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal kopplingsutgångar: 1

## Utgångar

Totalt antal utgångar

1

Utgångssignal

kopplingssignal

Elektriskt utförande

PNP

Antal kopplingsutgångar

1



## Flödesvakt

SCR12ABAFPKG/PH

|                                                        |                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| Utgångsfunktion                                        | slutande / brytande; (parametriserbar) |          |
| Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]          | 2,5                                    |          |
| Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 400                                    |          |
| Kortslutningssäker                                     | nej                                    |          |
| Överlastskydd                                          | nej                                    |          |
| Mät-/ Inställningsområde                               |                                        |          |
| Inställningsområde [cm/s]                              | 3...300                                |          |
| Största känslighet [cm/s]                              | 3...60                                 |          |
| Noggrannhet / Avvikelse                                |                                        |          |
| Temperaturgradient [K/min]                             | 15                                     |          |
| Reaktionstider                                         |                                        |          |
| Reaktionstid [s]                                       | 1...10                                 |          |
| Mjukvara / programmering                               |                                        |          |
| Justering av kopplingspunkt                            | Potentiometer                          |          |
| Driftförhållanden                                      |                                        |          |
| Omgivningstemperatur [°C]                              | -20...80                               |          |
| Kapslingsklass                                         | IP 67                                  |          |
| Mekaniska data                                         |                                        |          |
| Mått [mm]                                              | 60 x 41 x 83                           |          |
| Material                                               | PBT-GF20                               |          |
| Material, i kontakt med mediet                         | rostfritt stål (1.4305 / 303)          |          |
| Processanslutning                                      | G 1/2 utvändig gänga                   |          |
| Displayer / manöverelement                             |                                        |          |
| Display                                                | Funktion                               | 11 x LED |
| Tillbehör                                              |                                        |          |
| Ingående delar                                         | Tätningar: 2 x AMF 30 skruvmejsel      |          |
| Anmärkning                                             |                                        |          |
| Förpackning                                            | 1 antal                                |          |

# ST3600




## Flödesvakt

SCR12ABAFPKG/PH

### Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>, PVC

### Anslutning



|      |               |
|------|---------------|
| BN = | Ledarfärger : |
| BU = | brun          |
| BK = | blå           |
|      | svart         |