


Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Processanslutning	G 1/2 utvändig gänga
-------------------	----------------------

Applikation

Media	flytande medier
Tryckhållfasthet [bar]	30

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning [mA]	< 45
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Tillslagsfördröjning [s]	< 20

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Överlastskydd	ja

Mät-/ Inställningsområde

Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------



Flödesvakt

SCR12ABAASI /US-100

Mjukvara / programmering

Justering av kopplingspunkt

Potentiometer

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-20...80

Kapslingsklass

IP 67

AS-i-klassificering

AS-i I/O-konfigurering [hex]

1

AS-i ID-kod [hex]

1

Mekaniska data

Material

PBT-GF20

Material, i kontakt med mediet

rostfritt stål (1.4305 / 303)

Processanslutning

G 1/2 utvändig gänga

Displayer / manöverelement

Display

Funktion

11 x LED

Tillbehör

Ingående delar

Tätningar: 2 x AMF 30

skruvmejsel

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

