


Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SI5006 + E40107

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Antal in och utgångar

Antal kopplingsutgångar: 1

Processanslutning

1/2" NPT

Applikation

Applikation

höga tryck

Media

flytande medier

Medietemperatur [°C]

-25...60

Tryckhållfasthet [bar]

300

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

70...140 AC

Strömförbrukning [mA]

< 40

Tillslagsfördröjning [s]

< 20

In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal kopplingsutgångar: 1

Utgångar

Totalt antal utgångar

1

Utgångssignal

kopplingssignal

Elektriskt utförande

relä

Antal kopplingsutgångar

1

Utgångsfunktion

slutande




Flödesvakt

SCN12ADBAKOW/LS

Kortslutningsskyddad		nej
Mät-/ Inställningsområde		
Inställningsområde	[cm/s]	3...300
Största känslighet	[cm/s]	3...60
Noggrannhet / Avvikelse		
Temperaturgradient	[K/min]	300
Reaktionstider		
Reaktionstid	[s]	1...10
Mjukvara / programmering		
Justering av kopplingspunkt		Potentiometer
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Material		PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning		1/2" NPT
Displayer / manöverelement		
Display	Funktion	11 x LED
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		

Anslutning: 1 x 1/2"; kodning: C



Anslutning

