


Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produkttegenskaper

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
Processanslutning	1/2" NPT

Applikation

Applikation	höga tryck
Media	flytande medier
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	300

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	70...140 AC
Strömförbrukning [mA]	< 40
Tillslagsfördröjning [s]	< 20

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
-----------------------	----------------------------

Utgångar

Totalt antal utgångar	1
Utgångssignal	kopplingssignal
Elektriskt utförande	relä
Antal kopplingsutgångar	1
Utgångsfunktion	slutande
Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej



Flödesvakt

SCN12ADBAKOW/LS

Mät-/ Inställningsområde		
Inställningsområde	[cm/s]	3...300
Största känslighet	[cm/s]	3...60
Noggrannhet / Avvikelse		
Temperaturgradient	[K/min]	300
Reaktionstider		
Reaktionstid	[s]	1...10
Mjukvara / programmering		
Justering av kopplingspunkt	Potentiometer	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklass	IP 67	
Mekaniska data		
Material	PBT-GF20	
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1.4571/316Ti)	
Processanslutning	1/2" NPT	
Displayer / manöverelement		
Display	Funktion	11 x LED
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		

Anslutning: 1 x 1/2"; kodning: C



Anslutning

