

Utvärderingsenhet för flödesgivare

VS0200/110VAC

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SN0150

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Monteras på DIN-skena



Applikation

Applikation

Flödesövervakning

Elektriska data

Anslutningsspänning tolerans [%]

-10...10

Anslutningsspänning [V]

< 110 AC

Tillslagsfördröjning [s]

30

Antal kanaler

1

Utgångar

Elektriskt utförande

relä

Kopplingsfunktion för flödesövervakning

reläet "till" vid flöde

Mjukvara / programmering

Justering av kopplingspunkt

Potentiometer

Val av vätskor / gaser

skjutomkopplare

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

0...60

Kapslingsklass

IP 40

Kapslingsklass anslutningsklämmor

IP 20

Mekaniska data

Hölje

Hölje för montering på DIN-skena

Mått [mm]


75 x 55 x 110



Utvärderingsenhet för flödesgivare

VS0200/110VAC

Material	plast	
Displayer / manöverelement		
Display	Funktion	11 x LED
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
klämmor: 16 x ...2,5 mm²		
Anslutning		



1: Relais Flödesövervakning
Ledarfärger :

BN = brun
BU = blå
BK = svart
WH = vit
GY = grå