


Temperatur - kabelgivare med inskruvningsgivare

TS-PT100-SCREW-IN M5



1 Åtdragningsmoment 1,5 Nm



Produktegenskaper

Mätområde	-30...180 °C	-22...356 °F
Processanslutning	gängad anslutning M5 utvändig gänga	

Applikation

Mätelement	1 x Pt 100; (enligt DIN EN 60751, Klass A)
Montage	kontaktsensor för fast montering

Elektriska data

Skyddsklass	III
-------------	-----

Mät-/ Inställningsområde

Mätområde	-30...180 °C	-22...356 °F
-----------	--------------	--------------

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
-------------	-----	-------------------------

Reaktionstider

Dynamisk respons T05 / T09	[s]	3 / 8; (enligt DIN EN 60751)
----------------------------	-----	------------------------------

Driftförhållanden

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Godkännanden / tester

MTTF (Mean Time To Failure) [års]	10377,8
-----------------------------------	---------

Mekaniska data

Vikt	[g]	394,25
Kapsling	inskruvningsgivare	
Mått	[mm]	M5 / L = 25,7
Gängbeteckning	M5	
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)	
Processanslutning	gängad anslutning M5 utvändig gänga	

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Temperatur - kabelgivare med inskruvningsgivare

TS-PT100-SCREW-IN M5

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, Silikon

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

