


TS2659



Temperatur - kabelgivare med inskruvningsgivare

TS-PT100-SCREW-IN M6



Produktegenskaper

Mätområde	-30...180 °C	-22...356 °F
Processanslutning	gängad anslutning M6 utvändig gänga	

Applikation

Mätelement	1 x Pt 100; (enligt DIN EN 60751, Klass A)
Montage	kontaktsensor för fast montering

Elektriska data

Skyddsklass	III
-------------	-----

Mät-/ Inställningsområde

Mätområde	-30...180 °C	-22...356 °F
-----------	--------------	--------------

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
-------------	-----	-----------------------------------

Reaktionstider

Dynamisk respons T05 / T09	[s]	3 / 8; (enligt DIN EN 60751)
----------------------------	-----	------------------------------

Driftförhållanden

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Godkännanden / tester

MTTF (Mean Time To Failure) [års]	10377,8
-----------------------------------	---------

Mekaniska data

Vikt	[g]	110,7
Kapsling		inskruvningsgivare
Mått	[mm]	M6
Gängbeteckning		M6
Material		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Processanslutning		gängad anslutning M6 utvändig gänga

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Temperatur - kabelgivare med inskruvningsgivare

TS-PT100-SCREW-IN M6

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, Silikon

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

