


Temperatur - kabelgivare med inskruvningsgivare

TS-200KLM06...../US



Produktenskaper

Mätområde	-40...90 °C	-40...194 °F
Processanslutning	gängad anslutning M6 utvändig gänga	

Applikation

Mätelement	1 x Pt 100; (enligt DIN EN 60751, Klass A)
Montage	kontaktsensor för fast montering

Elektriska data

Skyddsklass	III
-------------	-----

Mät-/ Inställningsområde

Mätområde	-40...90 °C	-40...194 °F
-----------	-------------	--------------

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
-------------	-----	-----------------------------------

Reaktionstider

Dynamisk respons T05 / T09	[s]	3 / 9; (enligt DIN EN 60751)
----------------------------	-----	------------------------------

Driftförhållanden

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Godkännanden / tester

MTTF (Mean Time To Failure) [års]	11415,5
-----------------------------------	---------

Mekaniska data

Vikt	[g]	86,75
Kapsling	inskruvningsgivare	
Mått	[mm]	M6 / L = 26
Gängbeteckning	M6	
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)	
Processanslutning	gängad anslutning M6 utvändig gänga	

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Temperatur - kabelgivare med inskruvningsgivare

TS-200KLKM06...../US

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

