


Temperatur - kabelgivare med processanslutning

TS-200KLKD10-...../US/



Produkttegenskaper

Mätområde	-40...90 °C	-40...194 °F
Processanslutning	Ø 10 mm	

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift	
Mätelement	1 x Pt 1000; (enligt DIN EN 60751, Klass A)	
Media	flytande och gasformiga medier	
Tryckhållfasthet [bar]	160	
Minsta insticksdjup [mm]	15	

Elektriska data

Skyddsklass	III	
-------------	-----	--

Mät-/ Inställningsområde

Mätområde	-40...90 °C	-40...194 °F
-----------	-------------	--------------

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$	
-----------------	-----------------------------------	--

Reaktionstider

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	6 / 25; (enligt DIN EN 60751)	
--------------------------------	-------------------------------	--

Driftförhållanden

Kapslingsklass	IP 67	
----------------	-------	--

Godkännanden / tester

MTTF (Mean Time To Failure) [års]	11415,5	
-----------------------------------	---------	--

Mekaniska data

Vikt [g]	98	
Kapsling	Mätsond	
Mått [mm]	Ø 10	
Material	rostfritt stål	
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)	
Processanslutning	Ø 10 mm	
Probdiameter [mm]	10	

Anmärkning

Anmärkning	Noggrannhetsvärdet gäller för flytande vatten.	
Förpackning	1 antal	

Temperatur - kabelgivare med processanslutning

TS-200KLKD10-...../US/

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

