

Temperatur - kabelgivare med processanslutning

TS-200KLKD10-...../US/



Produkttegenskaper		
Mätområde	-40...90 °C	-40...194 °F
Processanslutning	Ø 10 mm	
Applikation		
Speciella egenskaper	guldpläterade stift	
Mätelement	1 x Pt 100; (enligt DIN EN 60751, Klass A)	
Media	flytande och gasformiga medier	
Minsta insticksdjup [mm]	15	
Elektriska data		
Skyddsklass	III	
Mät-/ Inställningsområde		
Mätområde	-40...90 °C	-40...194 °F
Noggrannhet / Avvikelse		
Noggrannhet [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)	
Reaktionstider		
Dynamisk respons T05 / T09 [s]	6 / 25; (enligt DIN EN 60751)	
Driftförhållanden		
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	11415,5	
Mekaniska data		
Vikt [g]	95,5	
Kapsling	Mätsond	
Mått [mm]	Ø 10	
Material	rostfritt stål	
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)	
Processanslutning	Ø 10 mm	
Probdiameter [mm]	10	
Anmärkning		
Anmärkning	Noggrannhetsvärdet gäller för flytande vatten.	
Förpackning	1 antal	

Temperatur - kabelgivare med processanslutning

TS-200KLKD10-...../US/

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

