


TS5951



Temperatur - kabelgivare med inskruvningsgivare

TS-500KLM...



Produktegenskaper

Mätområde	-30...150 °C	-22...302 °F
Processanslutning	gängad anslutning M12 x 1,5 utvändig gänga	

Applikation

Mätelement	1 x Pt 100; (enligt DIN EN 60751, Klass A)	
Montage	kontaktsensor för fast montering	
Tryckhållfasthet [bar]	500	

Elektriska data

Skyddsklass	III	
-------------	-----	--

Mät-/ Inställningsområde

Mätområde	-30...150 °C	-22...302 °F
-----------	--------------	--------------

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 x t)$	
-----------------	-----------------------------	--

Reaktionstider

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	4 / 12; (enligt DIN EN 60751)	
--------------------------------	-------------------------------	--

Driftförhållanden

Kapslingsklass	IP 67	
----------------	-------	--

Godkännanden / tester

MTTF (Mean Time To Failure) [års]	12683,9	
-----------------------------------	---------	--

Mekaniska data

Vikt [g]	214,2	
Kapsling	inskruvningsgivare	
Mått [mm]	M12 x 1,5 / L = 31	
Gängbeteckning	M12 x 1,5	
Material	rostfritt stål (1.4301 / 304)	
Processanslutning	gängad anslutning M12 x 1,5 utvändig gänga	

Anmärkning

Förpackning	1 antal	
-------------	---------	--




Temperatur - kabelgivare med inskruvningsgivare

TS-500KLKM...

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, Silikon; med kabel och ferruler

Anslutning



RD =

WH =

Ledarfärger :

röd

vit