


TS502A



Temperatur - kabelgivare med kontaktgivare

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G



Produktegenskaper

Mätområde	-20...115 °C	-4...239 °F
Processanslutning	givare för skruvanslutning 10 x 18 x 48 mm	

Applikation

Mätelement	1 x Pt 1000; (enligt DIN EN 60751, Klass A)
Montage	kontaktsensor för fast montering

Elektriska data

Skyddsklass	III
-------------	-----

Mät-/ Inställningsområde

Mätområde	-20...115 °C	-4...239 °F
Hänvisning till mätområdet	Mätområde för icke-ATEX-applikationer: -20...150 °C / -4...302 °F	

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
-------------	-----	-------------------------

Reaktionstider

Dynamisk respons T05 / T09	[s]	18 / 42
----------------------------	-----	---------

Driftförhållanden

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Godkännanden / tester

ATEX-märkning	II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X
	II 3G Ex nA IIC T4 Gc X
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	14269,4

Mekaniska data

Vikt	[g]	234,5
Kapsling	givare för skruvanslutning	
Mått	[mm]	10 x 18 x 48
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti)	
Processanslutning	givare för skruvanslutning 10 x 18 x 48 mm	

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

TS502A




Temperatur - kabelgivare med kontaktgivare

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, Silikon

Anslutning



RD =

WH =

Ledarfärger :

röd

vit