




Temperatur - kabelgivare med inskruvningsgivare

TS-500KCKD10-...../US/

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: TS5089

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Mätområde	-40...150 °C	-40...302 °F
-----------	--------------	--------------

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift	
Mätelement	1 x Pt 1000; (enligt DIN EN 60751, Klass B)	
Media	flytande och gasformiga medier	
Tryckhållfasthet [bar]	160	
Hänvisning till tryckangivelse	vid montering i skärringskoppling	
Minsta insticksdjup [mm]	15	

Elektriska data

Skyddsklass	III	
-------------	-----	--

Mät-/ Inställningsområde

Mätområde	-40...150 °C	-40...302 °F
-----------	--------------	--------------

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$	
-----------------	-----------------------------------	--

Reaktionstider

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	6 / 25; (enligt DIN EN 60751)	
--------------------------------	-------------------------------	--

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80	
Hänvisning till omgivningstemperatur	Kontaktområde	
Kapslingsklass	IP 67	

Mekaniska data

Vikt [g]	233,4	
Mått [mm]	Ø 10	
Material	rostfritt stål; FKM	
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)	
Probdiameter [mm]	10	



Temperatur - kabelgivare med inskruvningsgivare

TS-500KCKD10-...../US/

Anmärkning

Anmärkning

Noggrannhetsvärdet gäller för flytande vatten.

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, FKM

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

