


Temperatur - kabelgivare med inskruvningsgivare

TS-PT100-SCREW-IN M5/0,5M PUR



Produktgenskaper

Mätområde	-40...90 °C	-40...194 °F
Processanslutning	gängad anslutning M5 utvändig gänga	

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift	
Mätelement	1 x Pt 100; (enligt DIN EN 60751, Klass A)	
Montage	kontaktsensor för fast montering	

Elektriska data

Skyddsklass	III	
-------------	-----	--

Mät-/ Inställningsområde

Mätområde	-40...90 °C	-40...194 °F
-----------	-------------	--------------

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
-------------	-----	-------------------------

Reaktionstider

Dynamisk respons T05 / T09	[s]	3 / 8; (enligt DIN EN 60751)
----------------------------	-----	------------------------------

Driftförhållanden

Kapslingsklass	IP 67	
----------------	-------	--

Godkännanden / tester

Stöttålighet	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	11415,5	

Mekaniska data

Vikt	[g]	38,7
Kapsling	inskruvningsgivare	
Mått	[mm]	M5 / L = 26
Gängbeteckning	M5	
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)	
Åtdragningsmoment	[Nm]	1,5
Processanslutning	gängad anslutning M5 utvändig gänga	

Anmärkning

Förpackning	1 antal	
-------------	---------	--

Temperatur - kabelgivare med inskruvningsgivare

TS-PT100-SCREW-IN M5/0,5M PUR

Elektrisk anslutning

kabel: 0,5 m, PUR

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

