




Temperatur - kabelgivare med processanslutning

TS-250KCKD6-...../US/

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: TS9289

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Mätområde	-40...150 °C	-40...302 °F
-----------	--------------	--------------

Applikation

Mätelement	1 x Pt 100; (enligt DIN EN 60751, Klass A)
Media	flytande och gasformiga medier
Minsta insticksdjup [mm]	15

Elektriska data

Skyddsklass	III
-------------	-----

Mät-/ Inställningsområde

Mätområde	-40...150 °C	-40...302 °F
-----------	--------------	--------------

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
-----------------	-----------------------------------

Reaktionstider

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	3 / 10; (enligt DIN EN 60751)
--------------------------------	-------------------------------

Driftförhållanden

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Vikt [g]	125
Mått [mm]	Ø 6
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti); FKM
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Probdiameter [mm]	6

Anmärkning

Anmärkning	Noggrannhetsvärdet gäller för flytande vatten.
Förpackning	1 antal

Temperatur - kabelgivare med processanslutning

TS-250KCKD6.-...../US/

Elektrisk anslutning

kabel: 2,5 m, FKM

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

