


Adapter för LB rörledning

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 300 AC/DC

Max. strömbelastning per modul

[A]

4

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...70

Mekaniska data

Vikt

[g]

272,155

Material

kapsling: PBT-GF20; Packning: NBR

Antal portar i splitboxen

2

Anmärkning

Förpackning

1 antal




Adapter för LB rörledning

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 2 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

