




Dykrör

THERMOWELL, 10MMx200MM, 1/2NPT



Applikation

Utförande	för anslutning av mätelelement EL = 200 mm
Tryckhållfasthet [bar]	16

Mät-/ Inställningsområde

Problängd L [mm]	172
------------------	-----

Mekaniska data

Vikt [g]	149,6
Material	rostfritt stål (316 / 1.4401)
Givaranslutning	1/2" NPT Ø 10 mm
Processanslutning	1/2" NPT

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------