




Dykrör

THERMOWELL, 10MMx300MM, 1/2NPT



Applikation

Utförande	för anslutning av mätelelement EL = 300 mm
Tryckhållfasthet [bar]	16

Mät-/ Inställningsområde

Problängd L [mm]	272
------------------	-----

Mekaniska data

Vikt [g]	181,44
Material	rostfritt stål (316 / 1.4401)
Givaranslutning	1/2" NPT Ø 10 mm
Processanslutning	1/2" NPT

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------