




Dykrör

THERMOWELL, 10MMx500MM, 1/2NPT



Applikation		
Utförande		för anslutning av mätelement EL = 500 mm
Tryckhållfasthet	[bar]	16
Mät-/ Inställningsområde		
Problängd L	[mm]	472
Mekaniska data		
Vikt	[g]	250,5
Material	rostfritt stål (316 / 1.4401)	
Givaranslutning	1/2" NPT Ø 10 mm	
Processanslutning	1/2" NPT	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	