

## Grundlicense för VSE OPC UA server

VSE OPC UA SERVER LIC



## Applikation

|                   |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Applikation       | OPC UA servermjukvara för ifm diagnoselektronik typ VSE                               |
| Enhetshantering   | Enkel detektering av enheter via nätverkssökning eller IP-adressering                 |
| Användarhantering | tilldelning av användarroller och rättigheter<br>skapande av användargrupper          |
| Licenshantering   | Lägg till och hantera VSE OPC UA serverlicenser<br>kontinuerlig licensutökning möjlig |

## Mjukvara / programmering

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Språk         | tyska; engelska |
| Databärare    | download        |
| Typ av licens | en licens       |
| Licensklass   | fullversion     |



## Grundlicense för VSE OPC UA server

VSE OPC UA SERVER LIC

| Systemkrav              |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU typ (eller bättre)  |     | X64 eller X86                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Min. CPU-cykel          |     | 2,3 GHz                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Min. antal CPU-kärnor   |     | 4                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Min. RAM                |     | 8 GB                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Min. grafisk upplösning |     | 1920 x 1080                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Önskat enhetsinterface  |     | USB; LAN Adapter - RJ45                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nätverkskort            |     | Ethernet 1 Gbit                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nätverksprotokoll       |     | Ethernet TCP/IP                                                                                                                                                                                                                                               |
| Operativsystem          |     | Linux (Debianbaserat) Docker & Docker Compose; Microsoft Windows 11 64-bitars; Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 2016; .NET Framework 4.7.2 eller senare; (endast versioner inom Microsofts supportperiod) |
| Web browser             |     | Google Chrome; Mozilla Firefox; (stödda versioner: se noteringar i senaste utgåvan)                                                                                                                                                                           |
| Dessutom krävs mjukvara |     | VOD001                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         |     | VSE OPC UA serverenhetslicens                                                                                                                                                                                                                                 |
| Application             |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Min. hårddiskminne      |     | 1 GB                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Log files               |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Min. hårddiskminne      |     | 5 GB                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Non process data        |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Min. hårddiskminne      |     | 5 GB                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Process data            |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Min. hårddiskminne      |     | 64 GB                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mekaniska data          |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vikt                    | [g] | 0,001                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anmärkning              |     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anmärkning              |     | Hänvisning : Den här produkten innehåller mjukvara under "OPC Redistributables Agreement of Use" enligt "OPC Foundation" i gällande version när beställningen görs                                                                                            |