


ZB0050



Säkerhetslina nödstoppsbrytare

Rope Switch DH



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	110...240 AC / 5...24 DC
Isolationsmätspänning	[V]	500

Utgångar

Elektriskt utförande	snabbkontakt; max. kopplingsspänning: 240 V; kopplingskapacitet: 720 VA; termisk ström: 10 A	
Utgångsfunktion	extra kontakt	2 x slutande
	säkerhetsbrytare	4 x NC
Minsta lastström	[mA]	5; (5 V DC)
Kontaktbelastning		3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (induktiv last)
Kortslutningsskyddad		nej

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

Stöttålighet		15 g / 11 ms
Vibrationstålighet		10-500 Hz



Säkerhetslina nödstoppsbrytare

Rope Switch DH

Mekaniska data	
Vikt [g]	1498,5
Material	kapsling: pressgjuten aluminium gul; brytkontakt: silverpläterad
Information om livslängd	Kopplingscykler (mekaniska): > 1.000.000
Monteringsriktning	någon
Rep längd	125 m; (per sida)
Manövreringskraft [N]	< 125; (spänningskraft: 130 N)
Elektrisk anslutning	
Erforderligt skydd	10 A; snabbverkande
Anmärkning	
Anmärkning	För information om installation och handhavande, var vänlig se montageanvisningen.
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning	
klämmor: ...2,5 mm ²	
Anslutning	

