




Säkerhetslina nödstoppsbrytare

Rope Switch LH LED 24V DC



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
Isolationsmätspänning	[V]	500
Utgångar		
Elektriskt utförande	snabbkontakt; max. kopplingsspänning: 240 V; kopplingskapacitet: 720 VA; termisk ström: 10 A	
Utgångsfunktion	extra kontakt	2 x slutande
	säkerhetsbrytare	4 x NC
Minsta lastström	[mA]	5; (5 V DC)
Kontaktbelastning	3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (induktiv last)	
Kortslutningsskyddad	nej	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
Stöttålighet		15 g / 11 ms
Vibrationstålighet		10-500 Hz



Säkerhetslina nödstoppsbrytare

Rope Switch LH LED 24V DC

Mekaniska data		
Vikt	[g]	1244
Material	kapsling: pressgjuten aluminium gul; brytkontakt: silverpläterad	
Information om livslängd	Kopplingscykler (mekaniska):	> 1.000.000
Monteringsriktning	någon	
Rep längd	125 m; (per sida)	
Manövreringskraft	[N]	< 125; (spänningskraft: 130 N)
Displayer / manöverelement		
Display	drift	LED, grön
	Fel	LED, röd blinkar
Elektrisk anslutning		
Erforderligt skydd	10 A; snabbverkande	
Anmärkning		
Anmärkning	För information om installation och handhavande, var vänlig se montageanvisningen.	
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
klämmor: ...2,5 mm²		
Anslutning		

