




Säkerhetslina nödstopsbrytare

Rope Switch RH LED 110V AC



| Elektriska data       |                                                                                                 |                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Anslutningsspänning   | [V]                                                                                             | 110...240 AC / 5...24 DC; (LED) |
| Isolationsmätspänning | [V]                                                                                             | 500                             |
| Utgångar              |                                                                                                 |                                 |
| Elektriskt utförande  | snabbkontakt; max. kopplingsspänning: 240 V;<br>kopplingskapacitet: 720 VA; termisk ström: 10 A |                                 |
| Utgångsfunktion       | extra kontakt                                                                                   | 2 x slutande                    |
|                       | säkerhetsbrytare                                                                                | 4 x NC                          |
| Minsta lastström      | [mA]                                                                                            | 5; (5 V DC)                     |
| Kontaktbelastning     | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (induktiv last)                              |                                 |
| Kortslutningsskyddad  | nej                                                                                             |                                 |
| Driftförhållanden     |                                                                                                 |                                 |
| Omgivningstemperatur  | [°C]                                                                                            | -25...80                        |
| Kapslingsklass        | IP 67                                                                                           |                                 |
| Godkännanden / tester |                                                                                                 |                                 |
| Stöttålighet          |                                                                                                 | 15 g / 11 ms                    |
| Vibrationstålighet    |                                                                                                 | 10-500 Hz                       |



## Säkerhetslina nödstoppsbrytare

Rope Switch RH LED 110V AC

| Mekaniska data             |                                                                                    |                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Vikt                       | [g]                                                                                | 1268,5                         |
| Material                   | kapsling: pressgjuten aluminium gul; brytkontakt: silverpläterad                   |                                |
| Information om livslängd   | Kopplingscykler (mekaniska):                                                       | > 1.000.000                    |
| Monteringsriktning         | någon                                                                              |                                |
| Rep längd                  | 125 m; (per sida)                                                                  |                                |
| Manövreringskraft          | [N]                                                                                | < 125; (spänningskraft: 130 N) |
| Displayer / manöverelement |                                                                                    |                                |
| Display                    | drift                                                                              | LED, grön                      |
|                            | Fel                                                                                | LED, röd blinkar               |
| Elektrisk anslutning       |                                                                                    |                                |
| Erforderligt skydd         | 10 A; snabbverkande                                                                |                                |
| Anmärkning                 |                                                                                    |                                |
| Anmärkning                 | För information om installation och handhavande, var vänlig se montageanvisningen. |                                |
| Förpackning                | 1 antal                                                                            |                                |
| Elektrisk anslutning       |                                                                                    |                                |
| klämmor: ...2,5 mm²        |                                                                                    |                                |
| Anslutning                 |                                                                                    |                                |

