


ZH4033



RFID tag

HF Databolt, 2K Bytes FRAM, 5 pieces



Elektriska data

Arbetsfrekvens	[MHz]	13,56
Minnesstorlek	[bit]	16384
Minnestyp		FRAM
Chiptyp		MB89R118C
Antal block		256
Blockstorlek	[Byte]	8
RFID-standard		ISO 15693

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Lagringstemperatur	[°C]	-40...125

Mekaniska data

Vikt	[g]	8,6
Monteringstyp		Installation på metall och icke metaliska material; (skruv ; limmas på en yta)
Mått	[mm]	Ø 22 / L = 20,5
Material		Stål; PA 6

Anmärkning

Förpackning		5 antal
-------------	--	---------

ZH4033



RFID tag

HF Databolt, 2K Bytes FRAM, 5 pieces

Ytterligare data

avläsningssavstånd vid montage icke-metall (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	12
ANT420 / DTI420	10
ANT421 / DTI421	17
ANT430 / DTI430	15
ANT431 / DTI431	18
ANT515 / DTI515 / DTI515	10
ANT513 / DTI513 / DTI513	22